


## bac de rétention mobile pro-line

pour fût 1 x 60 litres, volume de rétention 65 l, hauteur x largeur x profondeur 890 x 1275 x 635 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 235666



### bac de rétention mobile

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- tablette de rétention avec homologation ÜHP
- pour fût 1 x 60 litres
- volume de rétention 65 l
- hauteur x largeur x profondeur 890 x 1275 x 635 mm
- s. caillebotis
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 4 roulettes pivotantes avec bandage plastique, ESD- exécution électroconductrice
- certification TÜV
- 10 années de garantie



## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	surface	galvanisé
type de bac de rétention	bac de rétention mobile	équipement bac de rétention	aucun
lieu de stockage	à l'abri	rehausses	poignée

volume de rétention	65 l	soubassement	4 roulettes pivotantes
capacité	fût 1 x 60 litres	pneumatique	plastique
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	conducteur d'électricité	oui
construction (autorisation)	tablette de rétention avec homologation ÜHP	possibilité de passage au-dessous	non
hauteur	890 mm	roulant	oui
largeur	1275 mm	certification	certification TÜV
profondeur	635 mm	garantie	10 années
charge	300 kg	Poids	29 kg
matériau	acier		

## Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène