

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation



force 50 kg, avec bandage TPE, diamètre 50 mm, moyeu avec Palier de pivotement, longueur moyeu 22 mm, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 243686



Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 50 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 50 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 22 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	trou de fixation
modèle	Roulette pivotante	trou de fixation	11 mm
charge	50 kg	matériau de boîtier	acier inoxydable
pneumatique	TPE	frein	sans
Ø de roue	50 mm	longueur de moyeu	22 mm
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,16 kg

