

BS-ROLLEN

4 Lenkrollen (Set) davon 2 mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 140 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 125 x 45 mm, Naben Länge x Ø 50 x 15 mm, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm



Artikelnummer: 146818

BS-ROLLEN Transportgeräterollen-Set

Set aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

4 Lenkrollen (Set) davon 2 mit Feststeller

- Traglast 140 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Durchmesser x Breite 125 x 45 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm
- Schraubloch Abstand 80x55/60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Feststeller	Doppelstopp
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Set	ja	Gesamthöhe	166 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenlänge	50 mm
Traglast	140 kg	Nabenbohrung	15 mm

Bereifung	Elastik	Radbreite	45 mm
Rad-Ø	125 mm	Ausladung	45 mm
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	115 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	85 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Schraubloch Abstand	80x55/60 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	9 mm
elektrisch leitend	nein	Gewicht	1,4 kg
Material Gehäuse	Stahl		