

Lacont Gefahrstoff-Container

Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung, Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, zur Lagerung im Freien, Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 3075 mm, Bodenwanne mit 1200 l Auffangvolumen, Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau



Artikelnummer: 205523



Lacont Isolierter Gefahrstoff-Container

für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei aktiver Lagerung

Gefahrstoff-Container

- Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- zur Lagerung im Freien
- Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 3075 mm
- isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
- Bodenwanne mit 1200 l Auffangvolumen
- Doppel-Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich



Technische Details

Nutzungshinweis
Gefahrstoffveror

Bei aktiver Lagerung
entzündbarer Stoffe ist


Türtyp Doppel-Flügeltür





	eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben	
Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Breite Tür 1750 mm
Containertyp	Gefahrstoff-Container	Material Stahl
Lagerort	im Freien	Oberfläche lackiert
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Farbe blau// RAL5015
Höhe	2385 mm	Material Gitterrost Stahl
Breite	2075 mm	Oberfläche Gitterrost verzinkt
Tiefe	3075 mm	Farbe Ausführung blau// RAL5015
Container Ausstattung	isolierte Bodenwanne mit Gitterrost	Anlieferung fertig montiert
Auffangvolumen Bodenwanne	1200 l	Kran-/Staplerentladung erforderl ja
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Gewicht 1150 kg
Isolierung	aus Mineralwolldämmung	

Zubehör

149134		Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W
200428		Isolierung für Gefahrstoff-Container, für Container Breite x Tiefe 2070 x 3075 mm
522750		Heizung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), mit 2/230 kW/V
522751		Heizung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), mit 3/230 kW/V
522752		Heizung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), mit 2x2/230 kW/V
522754		Heizung, für Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), mit 2/230 kW/V
522755		Heizung, für Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), mit 3/230 kW/V
522756		Heizung, für Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), mit 5/400 kW/V
700173		Stapler-/Kranentladung

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage