

ARCANDIS-Eco

Schonendes Hochleistungs-Gläser- und Geschirrspülmittel

- ▲ Flüssiges Geschirreinigungs-Konzentrat für gewerbliche Eintank- und Mehrtank-Geschirrspülmaschinen
- ▲ Schnelle und gründliche Entfernung von hartnäckigen Speiseresten sowie Tee- und Kaffeerückständen
- ▲ Nachhaltige Reduzierung des Stärkeaufbau auf dem Spülgut
- ▲ Hochwirksam bei allen Wasserhärten
- ▲ Verhindert die Bildung von Kalkablagerungen
- ▲ Frei von NTA, Chlor und Phosphat
- ▲ Materialschonend
- ▲ Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen



Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Nicht zum Reinigen von Aluminium, Gummi und Spülgut mit empfindlichen Dekoren.

Anwendung

Bei Produktwechsel müssen die Dosiervorrichtung und die dazugehörigen Schläuche gründlich mit Wasser gespült werden. Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beachten.


Maschinelle Geschirr-Reinigung:

Dosierempfehlung

Dosierempfehlung für Geschirrspülmaschinen	
Härtebereich 1 ($< 1,5$ mmol/L)	1 g/L Wasser
Härtebereich 2 ($1,5 - 2,5$ mmol/L)	2,5 g/L Wasser
Härtebereich 3 ($> 2,5$ mmol/L)	4 g/L Wasser

Die Dosierung erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte. Um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend den objektspezifischen Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) von einem KIEHL-Servicetechniker eingestellt. Dosierung siehe Tabelle. Verbrauch: keine Angabe möglich. Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit den Klarspülern ARCANDIS-Shine oder -Splend sichergestellt.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Bei richtiger Dosierung und der niedrigsten empfohlenen Temperatur tragen Sie zur Verringerung der Wasserverschmutzung sowie des Energie- und Wasserverbrauchs bei. Informationen zur örtlichen Wasserhärte erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Wasserversorger. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
j560610	10 L Kanister	13,0	60
j560621	20 L Kanister	26,0	36
j560672	200 L Fass	260	2
j560690	1000 L Container	1300	1

ARCANDIS-Eco

Schonendes Hochleistungs-Gläser- und Geschirrspülmittel

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Phosphonate < 5 %, Polycarboxylate < 5 %, Alkalien, Korrosionsschutzmittel.

pH-Wert (Konzentrat): > 13,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 10,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr, H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Potassium Hydroxide (INCI)