



Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, EMV

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Austrittsfilter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Ja
Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	177 mm
Ausschnitthöhe	177 mm
Betriebstemperatur / minimal	-20 °C
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	204 mm
Breite	204 mm
Tiefe	32 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart • 19-Zoll Einbau • Wandmontage	Nein Ja
Nettogewicht	0,39 kg
Material	Kunststoff
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Sonstige	



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6400-6GV30>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6400-6GV30>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6400-6GV30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

