

## Rollcart Ordnerwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 980 x 610  
mm, Böden aus Holz, 3 Wände  
geschlossen, 2 Mitteltrennwände, 3  
Wände geschlossen, 2  
Mitteltrennwände, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in blau/Buche,  
mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 526710

## Rollcart Ordnerwagen

**Traglast 200 kg**




Ordnerwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 980 x 610 mm
- Böden aus Holz
- 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände
- 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/Buche
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1230 x 1100 x 650 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

|                       |                   |                     |   |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---|
| Transportgerät        | Transportwagen    | Etagen Anzahl       | 3 Stück                                 |
| Wagentyp              | Aktenwagen        | Ladeflächenlänge    | 980 mm                                  |
| Traglast              | 200 kg            | Ladeflächenbreite   | 610 mm                                  |
| Höhe                  | 1230 mm           | Wagen Ausstattung   | 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände |
| Länge                 | 1100 mm           | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen                |
| Breite                | 650 mm            | Bereifung           | Vollgummi                               |
| Material Platte       | Holz              | Durchmesser Rad     | 200 mm                                  |
| Material Verarbeitung | verschweißt       | Radlager            | Rillenkugellager                        |
| Material Gestell      | Stahl             | Rad Ausstattung     | Lenkrollen mit Feststellern             |
| Oberfläche            | pulverbeschichtet | Garantie            | 5 Jahre                                 |
| Farbe                 | blau/Buche        | Schiebebügel Anzahl | 2 Stück                                 |
| elektrisch leitend    | nein              | Gewicht             | 87 kg                                   |

## Dazu passt auch ...

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 139644 |   | Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz                                 |
| 527975 |   | Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 345 x 365 x 253 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau |
| 533589 |  | Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau   |