

Artikelnummer: 133931

Kurzbeschreibung: Bauer lekbak type AW8, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Bauer lekbak type AW8, ideaal voor opslag van max. 8 vaten van 200 l: De Bauer lekbak type AW8 is van gelakt of thermisch verzinkt plaatstaal en is ideaal voor de opslag van maximaal 8 vaten per 200 liter. Met de Bauer lekbak van het type AW8 kunt u vloeibare gevaarlijke stoffen veilig opslaan. De Bauer opvangbak type AW8 is ideaal voor de opslag van maximaal 8 vaten van elk 200 liter. De lekbak zorgt voor veiligheid tijdens de opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen, de constructie bestaat uit 3 mm dikke staalplaat. De onderrijhoogte is 100 mm en het rooster is verzinkt. De Bauer AW8 opvangbak kan worden gecombineerd met 60 liter vaten of kleine containers. De laadcapaciteit is 1000 kg/m² en het opvangvolume is 240 liter. In de Scha'pfer Shop kunt u kiezen tussen verschillende kleuren. Conformiteitsverklaring (a'œHP) volgens StawaR, goedgekeurd voor brandbare vloeistoffen van de GHS-categoriea'«n 1-3, waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS-categoriea'«n 1-4. Leverbaar in gelakte of thermisch verzinkte uitvoering volgens EN ISO 1461. Meer details:

- Opslag van max. 8 vaten van 200 liter elk.
- Kan ook gecombineerd worden met vaten van 60 L en kleine containers.
- Plaatstalen constructie, 3 mm.
- Hoogte onderwagen: 100 mm
- Verzinkt rooster, max. belasting 1000 kg/m².
- Opvangcapaciteit: 240 liter
- Kleuren: oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), blauw (RAL 5012), groen (RAL 6011), muisgrijs (RAL 7005) of gegalvaniseerd (RAL 7005).
- Gewicht: 190 kg (gelakt)
- Afmetingen: L 2650 x B 1300 x H 210 mm.

