


## META

### rayonnage grande largeur SPEED-RACK

rayonnage complet (2 éléments de départ), hauteur x largeur x profondeur 1970 x 4004 x 435 mm, charge max. par tablette 500 kg, 2 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec sol en bois, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 526794



## META Rayonnage grande largeur SPEED-RACK

### Rayonnage de départ

rayonnage grande largeur



- rayonnage complet (2 éléments de départ)
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 1970 x 4004 x 435 mm
- charge maximale par élément 3000 kg
- charge max. par tablette 500 kg
- profondeur du compartiment 400 mm
- 2 éléments standard avec 4 niveau(x) chacun avec sol en bois
- Réglable au pas de 50 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : 2 rayonnages de base avec 4 supports et 4 pieds emboîtables. plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie





## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	type tablette/niveau	sol en bois
rayonnage modulaire	système emboîtable	tablette réglable au pas	50 mm
champ de rayonnage	rayonnage complet	utilisation	bilatéral
nombre d'éléments standard	2 pièce	surface de montant	galvanisé
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	surface de traverses	galvanisé
matériau	acier	équipement rayonnage	tablettes
hauteur	1970 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	4004 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	435 mm	volume de livraison	2 rayonnages de base avec 4 supports et 4 pieds emboîtables. plateaux conf. à l'offre
charge maxi par tablette	500 kg	livraison	démonté
charge maxi par élément	3000 kg	garantie	5 années
profondeur de compartiment	400 mm	Poids	171,56 kg

## Accessoires

150075		montage avec cheville pour rayonnage grande largeur, 8 vis + écrous
520857		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2000 x 400 mm, épaisseur 19 mm, pour une charge max. par tabl. de 500 kg, en bois sans formaldéhyde avec finition nature

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc