

vatenkantelaar

draagvermogen 360 kg, voor mobiele en rolvaten, kiepen per eideloze ketting, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 293383



Vatenkantelaar

met gesloten ketting

vatenkantelaar

- draagvermogen 360 kg
- voor mobiele en rolvaten
- 1 x 200 liter vat
- 360° draaibaar
- kiepen per eideloze ketting
- voor de opname met kraan en heftruck
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- hoogte x lengte x breedte 1010 x 650 x 1020 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 70 x 180 mm
- afstand vorkslaffen 530 mm

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	oppervlak	gelakt
hijswerktuigtype	lastopname	kleur	geeloranje // RAL2000

last-handling	vathandling	hoogte	1010 mm
type vathandling	vatenkantelaar	lengte	650 mm
draagvermogen	360 kg	breedte	1020 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 200 liter vat	hoogte vorksloffen	70 mm
opname	met kraan en heftruck	breedte vorksloffen	180 mm
type vat	mobiele en rolvaten	inrijdbreedte	530 mm
last-handling functie	360° draaibaar	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
kiepproces	eindeloze ketting	gewicht	79 kg
materiaal	staal		