

Plakatschaukasten

passend für DIN A2, Höhe x Breite x Tiefe 674 x 500 x 30 mm, Zur Wandmontage im Hoch-/Querformat, Rückwand aus Stahl magnethaftend in silber, Flügeltür, Rahmen aus Aluminium in alusilber, Ecken rund



Artikelnummer: 492029



Flachschaukasten

für innen und außen

Plakatschaukasten

- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- passend für DIN A2
- Höhe x Breite x Tiefe 674 x 500 x 30 mm
- Sichtfläche Höhe x Breite 594 x 420 mm
- Zur Wandmontage im Hoch-/Querformat
- Rückwand aus Stahl magnethaftend in silber
- Flügeltür
- Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
- Rahmen aus Aluminium in alusilber
- Ecken rund
- Lieferung inkl. 4 Magnete
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Informationsausstattung	Plakatschaukasten	Profil	rund
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Magnete Anzahl	4 Stück

Höhe	674 mm	abschließbar	nein
Höhe Sichtfläche	594 mm	Material Rahmen	Aluminium
Breite	500 mm	Material Rückwand	Stahl
Breite Sichtfläche	420 mm	Material Frontscheibe	Einscheibensicherheitsglas
Tiefe	30 mm	Farbe Rahmen	alusilber
passend für (Kapazität)	DIN A2	Farbe Rückwand	silber
Türtyp	Flügeltür	Farbe Ausführung	silber
Aufstellung/Montage	Wandmontage	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Rückwand	magnethaftend	Gewicht	7 kg
Ausrichtung	Hoch-/Querformat		

Zubehör

329979		Magnete für Schaukasten, in weiß
330402		Kopfleiste für Schaukasten, blanco, aus Acryl
330413		Kopfleiste für Schaukasten, Freitext 20 Zeichen, aus Acryl

Dazu passt auch ...

222696		Glasreiniger, Sprühflasche mit 0,75 l Inhalt
222853		Einwascher, Arbeitsbreite 350 mm, Bezug aus Microfaser in grün, Griff aus Kunststoff in grün
222855		Glasreinigungstuch, mit einer rauen und einer glatten Seite, aus Microfaser in hellgrün, Länge x Breite 400 x 400 mm
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt