


## Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 1, Höhe x Breite  
x Tiefe 1550 x 850 x 550 mm, 3  
Ebene(n), Korpus mit Lackierung,  
Front mit Lackierung

Artikelnummer: 529811



## Format Tresorbau Wertschutzschrank

### Sicherheitsstufe VdS S1

Format Tresorbau Wertschutzschrank


- Sicherheitsstufe: VdS 1
- Feuerschutz: nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1550 x 850 x 550 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1485 x 778 x 415 mm
- 3 Ebene(n)
- für 36 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Schließbolzen Ø 25 mm

- gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Werkzeugen geschützt
- Tür 135 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 580 kg




## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	1485 mm
Schranktyp	Tresor	Innenbreite	778 mm
Höhe	1550 mm	Innentiefe	415 mm
Breite	850 mm	Türtyp	Flügeltür
Tiefe	550 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Volumen	479 l	Türstärke	135 mm
Sicherheitsstufe	VdS 1	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Korpus	lackiert
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Oberfläche Front	lackiert
Ordnerkapazität	36 Stück	Schließfach	nein
Verankerung	Bodenverankerung	abschließbar	ja
Verriegelung	3-seitig	Schließsystem	Doppelbartschloss
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Schließbolzen-Ø	25 mm
versicherbar	ja	Farbe Boden	Korpusfarbe
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Oberfläche Boden	lackiert
Einbruchschutz	ja	Gewicht	580 kg

## Zubehör

528150		Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

139643		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau
146303		Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
504279		Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb