

Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 990 x 1536 x 926 mm, Tischplatte aus Holz, Traglast 320 kg, 4-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/orange



Artikelnummer: 532478

Arbeitsstisch

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 990 x 1536 x 926 mm
- Tischplatte aus Holz
- Plattenstärke 16 mm
- Traglast 320 kg
- 4-Fußgestell
- mitte 1 Ablageboden
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/orange

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	elektrisch leitend	nein
Tischtyp	Werkbank	Unterbauten Mitte	1 Ablageboden
Gestellform	4-Fußgestell	Material Platte	Holz
Höhe	990 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1536 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	926 mm	Farbe Gestell	blau/orange
Stärke Platte	16 mm	Ablageböden Anzahl	1 Stück
Traglast	320 kg	fahrbar	nein
höhenverstellbar	nein	Gewicht	50,3 kg

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218978		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1250 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau