


Adatlap

Termékmegnevezés	UPRM Turbo GR
Rövid leírás	merev MÜ-I. védőcső, belső hosszanti barázdákkal, tokozott
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes hidegtűrés
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33411
Nyomásállóság	> 750 N



Normák: EN 61386-1, EN 61386-21



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-sugárzás tűrése*
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-15 / +60 °C	merev	L2

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	CSOM kis/közepes/nagy
084 201	16 mm	12,5 mm	3 m / 111 m / 6216 m
084 202	20 mm	16,3 mm	3 m / 111 m / 3996 m
084 203	25 mm	21,1 mm	3 m / 57 m / 2622 m
084 204	32 mm	27,4 mm	3 m / 57 m / 1368 m
084 205	40 mm	35,5 mm	3 m / 21 m / 966 m
084 206	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m
084 207	63 mm	57,4 mm	3 m / 21 m / 378 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	igaz
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PVC-U

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.