

Scheda prodotto

Caratteristiche

DF2CN10

Fusibile NFC 10 x 38 mm - cilindrico - gG 10 A - senza indicatore



Principale

Gamma prodotto	Sezionatore fusibile TeSys
Tipo di prodotto o componente	Cartridge fuse
Nome abbreviato	DF2
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V CA
Corrente nominale [In]	10 A 500 V
Calibro fusibile	10 x 38 mm
Tipo fusibile	NFC
Quantità per confezione	Set da 10

Complementare

Curva fusibile	GG
Peso prodotto	0,01 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0848 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.