

Artikelnummer: 156757

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8000, stationär, mit Hängeschublade, B 750 x T 700 x H 840 a'çâ,-â€œ 1040 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8000, stationär, mit Hängeschublade, Breite 750 bis 2000 mm: Die stationäre Werkbank Serie 8000 ist ausgestattet mit einer Hängeschublade. Dabei ist die Werkbank Serie 8000 in fünf unterschiedlichen Breiten zwischen 750 mm und 2000 mm lieferbar. Dieses Modell der Werkbank Serie 8000 ist stationär und kann sowohl im Innen- wie auch Außenbereich aufgestellt werden. Das Modell verfügt über eine Hängeschublade, die eine Traglast von 50 kg hält. Zudem hat die Werkbank Serie 8000 einen 4-seitigen Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte. Die Werkbank kann mit einer Breite von 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm oder 2000 mm bestellt werden. Dank der höhenverstellbaren Gestellfüsse mit Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppen bietet die Werkbank Serie 8000 eine Arbeitshöhe von Minimum 840 mm und maximalen 1040 mm. Als besonders robust gilt die rund 40 mm dicke Arbeitsplatte in Buche-Massiv. Diese trägt eine Flächenlast von 1250 kg und ist geschliffen und geölt. Die Lieferung der Werkbank Serie 8000 erfolgt vollständig montiert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Höhenverstellbare Gestellfüsse mit Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe Auflagerahmen 4-seitig unter der Arbeitsplatte 1 x Hängeschublade 150 mm, Tragkraft 50 kg Arbeitsplattenstärke: 40 mm Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet Lieferung: komplett montiert Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



EAN/GTIN: 4040376255112