

## STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20

**Artikelnummer**      **GTIN**  
EQ10600012              4015120600012

ON/OFF	220 – 240 V AC	LED 3000 K	CRI 80	104 lm/W	UGR ≤22	IP20
--------	----------------	------------	--------	----------	---------	------



### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Deckeneinlegeleuchte
Lieferumfang	1x Leuchte, 1x Treiber
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einlegen
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbaulänge: 595 mm x Einbaubreite: 595 mm x Einbautiefe: 50 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	0,75 – 2,5 mm <sup>2</sup>
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 595 mm x Breite 595 mm x Höhe/Tiefe 11 mm
Gewicht	2857 g
Werkstoff	Aluminium lackiert
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF

### Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm
- LED-Leistung 33W
- EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur ca. 3000K (warmweiß)

Schutzklasse	II
Nennspannung	110 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Einschaltstrom	28,1 A / 394 µs
Ableitstrom	0,009 mA
LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	116 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung P	35,5 W
Lichtstrom	3700 lm
Lichtausbeute	104 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	20000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0


## STELLA PNL 600 OP 3600 830 IP20

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EQ10600012          4015120600012


### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
<b>Befestigung</b>			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600173	Deckenaufbaurahmen für Serie STELLA, 600 mm	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Deckeneinbaurahmen 600 für Deckeneinlegeleuchten	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Deckenaufbaurahmen 600/625 für Deckeneinlegeleuchten	4015120113468
<b>Schutz</b>			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Stahlseil zur Befestigung von ESYLUX Deckeneinlegeleuchten an der Decke.	4015120121616


### Maßzeichnung



### Lichtverteilung



### Schaltplan



Standardbetrieb

### Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinlegeuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm
- Sehr gute Lichtqualität
- Lebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h
- EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- LED-Leistung 33W
- Farbtemperatur 3000K (warmweiß)