

Rollcart diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 158324



Rollcart Diabie de manutention

Force 250 kg

diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 630 x 450 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique air
type de diable de manutention	diable de manutention	roulement roulement à rouleaux
charge	250 kg	Ø de roue 260 mm
largeur de pelle	400 mm	matériau de jante plastique
profondeur de pelle	180 mm	poignée de sécurité oui

matériau	acier	modèle	sans lisses de support
matériau de finition	soudé	hauteur	1200 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	630 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	450 mm
rabattable	non	Poids	14 kg
patins pour escaliers	non		

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal