

Moravia potelet à sangle

avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 4 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en jaune/noir, montant en aluminium coloris jaune

Numéro d'article: 529648



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Support sangle signalisation

potelet à sangle

- convient pour le intérieur
- avec 1 courroie(s)
- longueur de la courroie 4 m, largeur 50 mm
- diamètre de montant 60 mm
- diamètre pied 330 mm
- ressort de traction pour rétraction de ceinture contrôlée
- pied réfléchissant
- courroie en jaune/noir
- montant en aluminium coloris jaune
- pied en plastique en jaune/noir
- poids 4,2 kg

Détails techniques

sécurisation de la
circulation

système de balisage

diamètre montant 60 mm

système de balisage	système de sangles	équipement système de balisage	ressort de traction pour rétraction de ceinture contrôlée
type de système de balisage	potelet à sangle	Exécution de pied	réfléchissant
lieu d'utilisation	intérieur	matériau montant	aluminium
hauteur	985 mm	couleur de montant	jaune
nombre de courroies	1	matériau pied	plastique
Longueur de la courroie	4 m	couleur du pied	jaune/noir
largeur de sangle	50 mm	couleur de la sangle	jaune/noir
diamètre du pied	330 mm	Poids	4,2 kg

Accessoires

505354		Clip mural pour système de sangles
505355		Connecteur sangles pour système de sangles

Cela s'adapte aussi ...

148962		Barrières légères, hauteur x largeur 1000 x 2000 mm, en polyéthylène haute pression en orange avec bandes réfléchissantes rouges/blanches
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
523853		protection anti-collision, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 400 x 160 mm, longueur des côtés 160 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc