


Broszura informacyjna

38 71 200

- Duża wytrzymałość końcówek szczypiec na zginanie
- Półokrągłe szczęki wygięte pod kątem 70°, odpowiednie do wyciągania zawleczek; do chwytania w trudno dostępnych miejscach
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce dla mechaników

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	38 71 200
EAN	4003773017202
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	174 g
Wymiary	200 x 53 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Długość szczęki (L3)	73,0 mm
Szerokość główki (W3)	17,5 mm
Kąt główki	70 °

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

