

Broszura informacyjna

44 31 J02

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

Wygięte pod kątem 45°

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Zgodnie z normą DIN 5256 C i DIN 5256 D, lecz zakrzywione pod kątem 45°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna

Nr art.	44 31 J02
EAN	4003773066941
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	90 g
Wymiary	140 x 48 x 11 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Rozmiar pierścienia	Ø 8 – 13 mm
Końcówki (średnica)	Ø 0,9 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych