

Information produit

86 01 250

Pince-clé

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- Avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce
- Outil de vissage réglable
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



Informations générales	
Réf.	86 01 250
EAN	4003773082385
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	465 g
Dimensions	250 x 52 x 17 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques	
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Positions de réglage	19
Capacité pour écrous, ouverture	Ø 2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	52 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

KNIPEX Quality – Made in Germany









Capacité nominal en métrique (partie avant) et en pouces (partie arrière) gravé sur la tête de pince