

## Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 2 m x 500 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 126756



**BLUME**  
FÖRDERANLAGEN



## Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balie-elementen

### Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 500 mm
- breedte 580 mm
- asafstand 75 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 225 mm en een breedte van maximaal 700 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	700 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	225 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	75 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	staal	framebreedte	40 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	2 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	500 mm	gewicht	54,2 kg
breedte	580 mm		

## Gerelateerde Producten

130447		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 75 mm
130607		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 75 mm
131075		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 500 mm, asafstand 75 mm, met scharnieren en vering
133445		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
135291		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135305		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135451		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508097		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508103		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508110		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508116		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508123		steun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw