

IDEAL 4108

Krachtige papiervernietiger voor grote hoeveelheden papier. Met grote invoertafel en transportband.

Veiligheidsniveau P-2 6 mm stroken
Capaciteit vellen*: 100-120 / 87-105

Veiligheidsniveau P-3 6 x 50 mm snippers
Capaciteit vellen*: 85-100 / 74-87

Veiligheidsniveau P-4 4 x 40 mm snippers
Capaciteit vellen*: 65-75 | 56-65

Veiligheidsniveau P-5 2 x 15 mm snippers
Capaciteit vellen*: 43-48 / 37-42

* A4-papier 70 g/m² | 80 g/m²


max.
120
vellen

← 41 cm →



Technische specificaties

Inhoud	300 liter (wegwerp plastic zak)
Vermogen	400 V / 50 Hz / 3 ~
Motorvermogen	4 kW 3 kW Drie fase motor



Afmetingen	1440 x 1240 x 1700 mm (H x B x D)
Gewicht	357 kg

Producteigenschappen

Met hoge snelheid voor efficiënt papiervernietigen. EASY-SWITCH – intelligent multifunctioneel bedieningselement dat de operationele status van de shredder aangeeft variërende kleurencodes en verlichte symbolen. Elektronische bediening voorkomt oververhitting: automatische terugloop en opnieuw invoeren in geval van papierstoringen. Hoofdschakelaar en noodschakelaar. Robuuste vernietigkoppen en speciale harde snijwalsen gemaakt van hoogwaardig staal, bestand tegen objecten van zacht metaal. Automatische olie-injectie op de snijwalsen tijdens het vernietigen voor constant hoge prestaties. Automatische stand-by na 30 minuten. Krachtige driefasige motoren (4,0 kW voor model 4108, 3,0 kW voor model 4108 CC). Thermische motorbescherming. Groot opvang compartiment met deur aan de achterkant van de machine. Ophanging met kunststof zak met uittrekbaar mechanisme op wielen voor eenvoudige verwijdering van de volle zak. Grootvolume opvangzak voor de papiersnippers. Automatische uitschakeling wanneer de opvangzak vol is of de deur open is. Verrijdbaar door zwenkwielen. Handige transportband met een breedte van 690 mm (zonder bijzettafels). Twee jaar garantie op de snijgereedschappen.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4108



EASY-SWITCH

Bedieningsgemak: intelligente multi-functioneel bedieningselement met geïntegreerde optische signalen die de operationele status weergeven.



UITSCHUIFBARE OPVANGZAK

Uittrekmechanisme op wielen voor eenvoudig verwijdering van de volle opvangzak (300 liter volume) aan de achterkant van de machine.



ELEKTRONISCHE OLIE-INJECTIE

Het automatische olie-injectiesysteem smeert de snijwalsen tijdens het vernietigen en garandeert een constant hoge prestatie.



TRANSPORTBAND

Het transportbandsysteem garandeert een hoge werksnelheid zonder papierstoringen te veroorzaken. Ook gekreukt papier kan zonder problemen worden ingevoerd.



WERKPLEK VERLICHTING

Het invoergebied en de transportband zijn verlicht door LED's.



IDEAL