

De SUPER PRO SMART - EV CHARGE is een laadkabel die kan worden aangesloten op een 230V of een 400V stopcontact. U kunt zo uw elektrische voertuig aansluiten op het dichtstbijzijnde stopcontact. Geleverd met twee voedingskabels, die eenvoudig en snel verwisseld kunnen worden. Ultra-snel laden op een 32A stopcontact. Een lichte en handzame laadkabel die u eenvoudig in uw voertuig mee kunt nemen, mede dankzij de handige draagtas.

DE LAADKABEL VOOR PROFESSIONALS

• Ideaal voor in de werkplaats

- kan op een 230V of een 400V stopcontact worden aangesloten.
- u bespaart veel tijd dankzij het ultra-snelle laden op een 32 A stopcontact.
- eenvoudig in te stellen met behulp van een intuïtief digitaal bedieningspaneel.
- kan als laadstation aan de muur worden bevestigd indien het is aangesloten op een stopcontact dat uitsluitend wordt gebruikt voor het laden van elektrische voertuigen.

• Ideaal voor de professionele autorijder met een Hybride of een volledig elektrisch voertuig

- kan overal worden aangesloten dankzij de twee meegeleverde voedingskabels.
- ultra-snel opladen aan een 32 A laadpunt
- het apparaat is uitgerust met een ergonomische handgreep en wordt geleverd met een handige draagtas.



INTELLIGENT EN 100% VEILIG

- U kiest de voor u ideale stroomsterkte, afhankelijk van de elektrische installatie en de op te laden accu : van 6A tot 32A, enkelfase of driefasen.

Power	6 A	8 A	10 A	13 A	16 A	20 A	32 A
230V	1.4 kW	1.8 kW	2.3 kW	2.9 kW	3.7 kW	4.6 kW	7.4 kW
400V	4.1 kW	5.5 kW	6.9 kW	8.9 kW	11 kW	14 kW	22 kW

- Identificeert de aangesloten voedingskabel en stelt de mogelijke stroomsterktes voor.

Power	6 A	8 A	10 A	13 A	16 A	20 A	32 A
230V	1.4 kW	1.8 kW	2.3 kW	2.9 kW	3.7 kW	4.6 kW	7.4 kW
400V	4.1 kW	5.5 kW	6.9 kW	8.9 kW	11 kW	14 kW	22 kW

maximale sterktes met de meegeleverde kabels

- Conform de normen voor het laden van een elektrisch voertuig (IEC 61851-1, EN 62752 & EN 62196).

- De behuizing en de laadkabel zijn klasse IP65. Ze zijn dus bestand tegen stof en regen.


PAST ZICH PERFECT AAN AAN DE DAGELIJKSE BEHOEFTE

- Met instelling-geheugen, voor het eenvoudig lanceren van een dagelijkse laadsessie. Een in het geheugen opgeslagen sessie kan weer opgestart worden zodra de kabel aan het voertuig wordt gekoppeld.

- Uitgestelde start-functie.

Om bijvoorbeeld het laden tijdens «daluren» te laten plaatsvinden.

Geleverd met

	075320	080676
voedingskabels		
13 A eenfasig stopcontact - UK	-	✓
<i>Selecteerbare maten</i>		
230 V 6 A 8 A 10 A 13 A		
16 A eenfasig stopcontact - Type C	✓	-
<i>Selecteerbare maten</i>		
230 V 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A		
16 A eenfasig stopcontact - CEE	-	✓
<i>Selecteerbare maten</i>		
230 V 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A		
Driefase stopcontact 32 A	✓	✓
<i>Selecteerbare maten</i>		
400 V 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A 20 A 32 A		
draagtas		
		

 50 / 60 Hz		U_1	I_1	P_{max}	 kg	 mm	IP		
230 V	Type 2	1 ph	6 → 32 A	7,4 kW	4.5	230 x 160 x 90	IP 65	IP 55	6 m
400 V		3 ph + N		22 kW					1 m + 5 m