

Produkttyp-Bezeichnung

Antenne ANT794-3M

ANT794-3M Mobilfunkantenne für 2G, GSM Netze, Flachantenne für 900/1800/ 1900MHz; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 1,2 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montage-Klebeband



Eignung zum Einsatz	für Innen- und Außenbereich
Funkfrequenzen	
Art des Funknetzes / wird unterstützt	GSM
Betriebsfrequenz	900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
Elektrische Daten	
Abstrahlcharakteristik	gerichtet
Antennengewinn	0 dB
Stehwellenverhältnis (VSWR) / maximal	1,5
Ausführung des elektrischen Anschlusses / der Antenne	SMA Connector
Ausführung der Steckverbindung	male
Mechanische Daten	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> der Außenhülle 	ABS Poly lac PA-765, lichtgrau (RAL 7035)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> während Betrieb 	-40 ... +75 °C

Schutzart IP	IP64
--------------	------

Bauform, Maße und Gewichte

Breite	70,5 mm
Höhe	20,5 mm
Tiefe	146,5 mm
Nettogewicht	130 g
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Leitungslänge / der Antennenleitung	1,2 m

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
<ul style="list-style-type: none"> • RoHS-Konformität 	Ja

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information and Download Center • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/snst http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 23.11.2020