

# KERN RPB 30K5DHM



Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog  
06



CE Zeichen



## Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	204×263 mm
weighingAreaMkt	204×263 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	313×263×108 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	313×263×480 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Stativ Höhe	480 mm
Stativ drehbar	✓

## Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	15 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Zusatzdisplay möglich	15 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

## Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
Auto-Off (Batterie)	off
Tarierfunktion	manual (single)
Unterflurwägung	Keine
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
PLU - gesamt	10
Speicher-Funktionalität	✓
Preisrechner	✓
Anzahl Tasten für Bedienung	20

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 500 mA
Akku optional	Akku optional
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	60 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	30 h
Akku-Ladezeit	12 h

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Preisrechnende Waagen

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	15 kg; 30 kg
Ablesbarkeit (g)	5 g; 10 g
Auflösung	3.000, 3.000
Mindestgewicht (min)	0,1 kg
Tarierbereich	-30 kg
Reproduzierbarkeit	0,005 kg; 0,01 kg
Linearität	± 0,015 kg; 0,03 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,025 kg; 0,05 kg
Empfohlenes Justiergewicht	30 kg (M1)
Einschwingzeit	1 s
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Anzahl Wägebereiche	2
Auflösung (nicht eichfähig)	6.000
Auflösung (eichfähig)	6.000
loadcellType	Tscale BX6

## Eichtechnische Daten

Eichklasse	III
Eichung ab Werk möglich	✓
Eichwerte (e)	0,005 kg; 0,01 kg
Bauartzulassung für Eichung	✓
Periodische Nacheichung für Italien	969-112

# KERN RPB 30K5DHM



Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog  
06

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	0 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	510×330×190 mm
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Bruttogewicht ca.	4,0 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkks-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Eichung Artikel	965-228
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

