



## Opis:

Metalowy kanister na paliwo CLASSIC 20 I, kolor: oliwkowy, z dopuszczeniem UN, na benzynę, olej napędowy i inne substancje niebezpieczne

- z dopuszczeniem UN do transportu substancji niebezpiecznych
- powłoka proszkowa, można stosować do paliwa E10, wykonanie ze stali 0,9 mm
- z opatentowanym kołkiem zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem kanistra
- Minimalny czas opróżniania dzięki szerokiemu kanałowi odpowietrzającemu
- uchwyty z pasmowym zgrzewem zapewniają wytrzymałość
- specjalne otwory w uchwycie pozwalają na zamocowanie wylewki za pomocą obejmy i śrub
- wysokiej jakości wewnętrzna powłoka lakiernicza chroni przed korozją i rozkładem zawartości przy dłuższym przechowywaniu w stanie napełnionym
- do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zał
- oddzielne akcesoria: Wylewki, system zasysania, system napełniania, uchwyt na kanister nr art. 435500 i etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- Nr dopuszczenia: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP
- w = średnica wewn. otworu wlewu = 45 x 35 mm
- t = głębokość=165 mm    b = szerokość=343 mm    h = wysokość=469 mm

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>434701</b>	Kolor	<b>oliwka</b>
GTIN	<b>4007228704495</b>	Objętość w l	<b>20</b>
Taryfa celna	<b>73102990</b>	Masa (kg)	<b>4,28</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>5</b>	D x S x W (mm)	<b>165 x 343 x 469</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>5</b>	Masa brutto OJ (kg)	<b>21,4</b>
---------------------------	----------	---------------------	-------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>12</b>	kartony/warstwa	<b>3</b>
Liczba warstw	<b>4</b>	Masa (kg)	<b>276,8</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,026</b>		