

Handlaufkatze

Zuglast 5000 kg, Flanschbreite 114 - 203 mm

Artikelnummer: 907962



Handlaufkatze

Traglast 5000 kg

Handlaufkatze

- Zuglast 5000 kg
- Flanschbreite 114 - 203 mm
- Breite x Tiefe 355 x 377 mm
- mindestens 1,3 m Kurvenradius
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 110 / 127 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 35 kg

Technische Details


Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad außen	127 mm
Hebezeugtyp	Handlaufkatze	Min. Kurvenradius	1,3 m
Zuglast	5000 kg	Oberfläche	lackiert
Bedienung	Hub manuell	Material Laufrad	Stahlguss
Flanschbreite	114-203 mm	Farbe Laufrad	schwarz
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010

Breite	355 mm	Maß F	196 mm
Tiefe	377 mm	Maß G	3 mm
Durchmesser Laufrad innen	110 mm	Gewicht	35 kg

Zubehör

908149	.	Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 5000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
663595		Fahrbarer Portalkran, Traglast 500 kg, Bauhöhe 3120 mm, lichte Breite 3000 mm