

hofe rayonnage grande largeur

rayonnage départ, hauteur x largeur
x profondeur 2000 x 2570 x 635 mm,
charge max. par tablette 350 kg, 3
niveaux avec sol en bois, utilisation à
un côté, montants galvanisé,
traverses galvanisé

Numéro d'article: 510451



Made in
Germany



hofe Rayonnage grande largeur

Rayonnage de départ

- Surface galvanisée

Tablettes :

- Niveaux équipés de plateaux agglomérés V20 E1, épaisseur 19 mm
- Les plateaux viennent se poser sur des barres porteuses et ne dépassent pas les bords des traverses spéciales



Montants :

- Échelles dotées de raidisseurs nervurés, y compris pieds platine en acier et embouts de fermeture sur les profilés

Livraison :

- Rayonnage de départ avec 2 échelles, nombre de tablettes voir tableau

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Critères de qualité :

Label de contrôle / Contrôlé conformément à :

Assurance qualité par examen du matériau, de la structure et de la statique (RAL-RG 614/1)(H44)

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :

- Pour un montage rapide, sans vis ni boulons

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge







Sur demande :

- Conception CAO




Détails techniques

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| type de meuble | rayonnage | type de soubassement | sol en bois |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | équipement plateau | renfort par poutres |
| rayonnage modulaire | rayonnage sans boulons | tablette réglable au pas | 25 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | utilisation | à un côté |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 2000 mm | surface de traverses | galvanisé |
| largeur | 2570 mm | équipement de rayonnage | tablettes |
| profondeur | 635 mm | angle d'installation | droit |
| charge maxi par tablette | 350 kg | certification | GS label de qualité RAL |
| largeur de compartiment | 2500 mm | livraison | démonté |
| charge maxi par élément | 1200 kg | garantie | 5 ans |
| profondeur de compartiment | 600 mm | Poids | 129,41 kg |
| tablettes | 3 pièce | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 150123 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier, galvanisé |
| 510447 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1520 x 635 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé |
| 510450 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2270 x 635 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé |
| 510452 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2520 x 635 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé |
| 510520 |  | sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2500 x 600 mm, pour une charge max./tabl. de 350 kg, en bois avec finition nature |
| 992713 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2020 x 635 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm |

991798



panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc