

## Produktinformation

# 02 07 225

## Kraft-Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
- Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	02 07 225
EAN	4003773022305
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	486 g
Abmessungen	225 x 71 x 35 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 14,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	25,0 mm <sup>2</sup>
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten