

## Produktinformation

# 30 25 140

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, flach-runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

## Langbeckzange

DIN ISO 5745




### Allgemein

Artikel-Nr.	30 25 140
EAN	4003773001980
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	114 g
Abmessungen	140 x 56 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	8,0 mm
Spitzenbreite (W4)	2,5 mm
Spitzendicke (T2)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	42,0 mm
Kopfbreite (W3)	15,0 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten