

Broszura informacyjna

95 17 500

Nożyce do kabli

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Model krótki, długość tylko 500 mm
- Niewielka masa, wysokie przełożenie
- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Nieodpowiednie do cięcia drutu i lin stalowych
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- Wysokie przełożenie redukujące siłę potrzebną do obsługi oraz optymalna geometria ostrza
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Złącze skręcane z możliwością regulacji
- Główna noża: stal elektryczna wanadowa; kuta, hartowana olejowo
- Ramię: rura aluminiowa o dużej wytrzymałości

Ogólna

Nr art.	95 17 500
EAN	4003773026785
Główka	polerowana
rękojeści	izolowane zanurzeniowo wg VDE
Waga	1.477 g
Wymiary	500 x 175 x 41 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	150 mm ²
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

