

Broszura informacyjna

95 39 870

Zapassowe ostrze ruchome do 95 31 870 / 95 32 100



- Do kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych - również z izolacją z twardej gumy lub tworzywa sztucznego
- Nieodpowiednie do cięcia drutu i lin stalowych
- Przydatne także do cięcia kabli ze wzmacniającą powłoką stalową
- Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni
- Wysoka wydajność cięcia dzięki obsłudze dwiema rękami i mechanizmowi zapadkowemu
- Ostrze może być cofnięte w każdej pozycji
- Wielostopniowa regulacja długości ramion w zakresie 400–610 mm (niewielka długość transportowa, indywidualne dopasowanie do warunków pracy)
- Noże: stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo
- Ramiona: owalna rura aluminiowa o dużej wytrzymałości

Ogólna

Nr art.	95 39 870
EAN	4003773025306
Waga	1.350 g
Wymiary	170 x 5 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych