

## Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 150 kg, mit 5 Etage(n), offen,  
Ladefläche Länge x Breite 610 x 410  
mm, Konstruktion aus Stahl  
(verschweißt) mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 158167



## Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 150 kg

Kommissionierwagen

- Traglast 150 kg
- mit 5 Etage(n), offen
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
- Höhe x Länge x Breite 1570 x 710 x 575 mm
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Material Stahl

Wagentyp	Kommissionierwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	150 kg	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	610 mm	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenbreite	410 mm	Aufbauten	keine
Höhe	1570 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	5 Stück	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	offen	Durchmesser Rad	125 mm
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Radlager	Rillenkugellager
Länge	710 mm	Material Gehäuse	Stahl
Breite	575 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	TPE	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern	Gewicht	24 kg

## Zubehör

158392		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158393		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158394		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158395		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158396		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 420 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158400		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar