

ESD-Handschuhe / ESD gloves

PVC-Handschuhe, antistatisch, puderfrei / *vinyl gloves, antistatic, powder-free*

Ableitwiderstand / *resistance to ground:* ca. $10^{10}\Omega$
 VPE / *p.u.:* 50 Paar / *pair*

Größen / <i>sizes:</i>	Bestellnr. / <i>order-no.:</i>
S	C-199 2807
M	C-199 2808
L	C-199 2809



Goto 40207

PVC-Fingerlinge, antistatisch, rosa, puderfrei / *vinyl finger cots, antistatic, pink, powder-free*

Ableitwiderstand / *resistance to ground:* ca. $10^{10}\Omega$
 VPE / *p.u.:* 1440 St. / *pcs.*

Größen / <i>sizes:</i>	Bestellnr. / <i>order-no.:</i>
S	C-199 2810
M	C-199 2811
L	C-199 2812
XL	C-199 2813



Goto 49553

Goto 49554

PVC-Fingerlinge, dissipativ, schwarz / *vinyl finger cots, dissipative, black*

Ableitwiderstand / *resistance to ground:* ca. $10^8\Omega$
 VPE / *p.u.:* 1440 St. / *pcs.*

Größen / <i>sizes:</i>	Bestellnr. / <i>order-no.:</i>
S	C-100 2821
M	C-100 2823
L	C-100 2822
XL	C-100 2824



Goto 15010

ESD-Handschuhe, **temperaturfest bis 150°C**
 Nitril beschichtete Handinnenflächen
ESD gloves, temperature-resistant up to 150°C
 Nitrile coated palms

Ableitwiderstand / *resistance to ground:* ca. $10^7\Omega$
 Größen / *sizes:* S - XXL
 Material / *material:* 80% PA, 20% carbonisierte Fasern / *carbonized fibers*
 VPE / *p.u.:* 1 Paar / *pair*

Bestellnr. / order-no.: C-213 3538

ESD- Handschuhe mit PU-beschichteter, **schnittfester Handinnenfläche**

ESD gloves with PU-coated, cut resistant palms

Ableitwiderstand / *resistance to ground:* ca. $10^7\Omega$
 Größen / *sizes:* S - XXL
 Material / *material:* 57% PE, 20% Spandex, 20% Nylon, 3% carbonisierte Fasern / *carbonized fibers*
 VPE / *p.u.:* 1 Paar / *pair*

Bestellnr. / order-no.: C-213 3537



Goto 15009

ESD-Fingerhut mit Belüftungsöffnungen, schwarz, Ableitwiderstand ca. $10^9\Omega$, Material: TPE
ESD finger protector with air inlets, black, resistance to ground ca. $10^9\Omega$, material: TPE

hart / hard

Länge / <i>length</i>	Durchm. / <i>diam.</i>	Bestellnr. / <i>order-no.:</i>
44,66 mm	25,83 mm	C-214 7580-M1*
44,32 mm	25,82 mm	C-214 7580-M2*
42,79 mm	25,21 mm	C-214 7580-M3*
41,64 mm	23,28 mm	C-214 7580-M4*
41,12 mm	23,65 mm	C-214 7580-S1*
39,52 mm	23,09 mm	C-214 7580-S2*
38,48 mm	22,17 mm	C-214 7580-S3*

* **Begrenzt verfügbar / limited supply**



Goto 57539

normal / normal

Länge / <i>length</i>	Durchm. / <i>diam.</i>	Bestellnr. / <i>order-no.:</i>
33,40 mm	18,00 mm	C-214 7580-PH40
35,80 mm	19,00 mm	C-214 7580-PH41
37,50 mm	20,00 mm	C-214 7580-PH42
39,30 mm	22,00 mm	C-214 7580-PH43
41,80 mm	21,00 mm	C-214 7580-PH44
42,90 mm	21,50 mm	C-214 7580-PH45
43,90 mm	22,05 mm	C-214 7580-PH46
45,00 mm	22,55 mm	C-214 7580-PH47
45,90 mm	23,10 mm	C-214 7580-PH48



Goto 57540