



Spindelmäher

SCM 240 R

SKU 290401208/S15

Leistungsquelle	Schieben
Maximale Arbeitsfläche	50 m ²
Mähsystem	Zylinder (Schrägschnitt)
Schnittbreite	40 cm
Schnitthöheeneinstellung	2-fach
Schnitthöhenpositionen	3 Positionen
Schnitthöhe	25-60 mm
Antrieb	Schieben
Holm Typ	Frei anpassbar
Gewicht	10.5 kg



- **Ohne Antrieb**
- **Schnittbreite: 40 cm**
- **3 Schnittpositionen**
- **Rotationswalze hinten**
- **Heckdeflektor**