



Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter

3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse, 20 cm, verteilt einzelne 3,5 mm-Buchse auf Mikrofoneingang und Audioausgang, CTIA, vergoldete Kontakte, schwarz

Part No.: [356107](#)

EAN-13: 0766623356107 | UPC: 766623356107

Adapter für Mikro und Kopfhörer - Dual Aux 3,5 mm Stereo Y-Splitter Adapterkabel (St/2xBu, CTIA) mit Mikrofon-Eingang und Audio-Ausgang zum Anschluss eines Headsets mit zwei Klinkensteckern an eine einzelne Audiobuchse

Das Manhattan Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter wandelt eine einzelne 3,5 mm-Klinkenbuchse in zwei Buchsen um. So lässt sich ein Headset mit zwei 3,5 mm-Klinkensteckern anschließen oder ein Lautsprecher und ein separates Mikrofon, ideal für Notebook, MacBook®, Smartphone, Tablet, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X) und mehr. Dies ermöglicht komfortable Nutzung von VoIP-Programmen wie Skype, Teams oder Zoom sowie Voice-Chats beim Online-Gaming mit Freunden.

Perfekte Signalintegrität mit sauerstofffreiem (OFC) Kupfer und vergoldeten Kontakten

Für besten Klang in HiFi-Qualität ist Leitfähigkeit entscheidend, denn sie bewahrt die Integrität des Soundsignals. Für maximale Signalintegrität besteht dieses Audiokabel aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer. Die Steckerkontakte sind beschichtet mit 24 Karat Gold, was sie vollständig korrosionsbeständig macht, auch über sehr lange Zeiträume und unabhängig

von Umgebungsbedingungen. Die strapazierfähige Zugentlastung bleibt auch bei anspruchsvollen Verkabelungen flexibel.

Merkmale:

- Ein 3,5 mm Aux-Klinkenstecker auf zwei Buchsen zur Aufteilung einer einzelnen Audiobuchse in einen Mikrofoneingang und einen Audioausgang
- Zum Anschluss eines Headsets mit zwei 3,5 mm-Klinkensteckern oder einer Lautsprecher/Mikrofon-Kombination an Notebook, MacBook®, Smartphone, Tablet, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X) und mehr
- Premium HiFi-Qualität mit 24 Karat vergoldeten Kontakten und hochreinen, sauerstofffreien (OFC) Kupferleitungen
- Hochflexibler, robuster Mantel mit strapazierfähiger Zugentlastung
- Dieses Kabel verwendet CTIA-Pinbelegung - bei Verwendung mit einem Gerät mit OMTP-Pinbelegung werden möglicherweise nur die Kopfhörer unterstützt, nicht das Mikrofon
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- WEEE

Allgemein:

- 1 x 3,5 mm Klinkenstecker (TRRS, 4-polig)
- 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (TRRS, 4-polig)
- CTIA-Pinbelegung
- Vergoldete Kontakte
- PVC-Tülle mit Zugentlastung
- Metalladapterhülse
- OFC-Kupferdraht
- PVC-Mantel
- AWG 28
- Länge: 20 cm
- Außendurchmesser (OD): 3,5 mm
- Gewicht: 20 g

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: -5 - 80°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -10 - 85°C

Lieferumfang

- Headset-Adapterkabel mit Aux Y-Audiosplitter

Es ist eine weitere Version dieses Produkts verfügbar, die zwei Kopfhörer ohne Mikrofonverbindung an eine einzelne Audiobuchse anschließt, Artikelnummer:

- #356114



