



### Beschreibung:

Eurobehälter Basicline 300 x 400 mm ohne Deckel, PP mit 2 Durchfassgriffen, optimiert auf Palettenmaße - alle Größen sind miteinander sicher stapel- und kombinierbar

- ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchstabil und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417410 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm h=Höhe=220 mm
- Innenmaße: 268x367x217 mm
- Volumen 20,8 Liter

### Informationen:

#### Artikel

Artikelnummer	<b>417402</b>
GTIN	<b>4007228417388</b>
Zolltarif	<b>39231090</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>1</b>

Farbe	<b>hellgrau</b>
Volumen in L	<b>20,80</b>
Gewicht (kg)	<b>1,02</b>
T x B x H (mm)	<b>300 x 400 x 220</b>

#### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>1</b>
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	<b>1,02</b>
EAN Verpackungseinheit	<b>4007228731491</b>

#### Palette

Anzahl an Kartons	<b>80</b>
Anzahl an Lagen	<b>10</b>
T x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 2,35</b>

Kartons pro Lage	<b>8</b>
Brutto Gewicht Palette (Kg)	<b>101,60</b>