



## Description:

Raccords pour tuyaux en L 3/8" (10 mm) en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable (HD-PE), couleur naturelle avec sorties pour flexibles

- disponible en différentes tailles
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- avec sortie p. tuyau souple Ø d2= 10 mm et 3/8" (point d'alimentation)
- l = 38 mm (hors-tout 44 mm)

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>539000</b>
GTIN	<b>4007228705058</b>
Tarif douanier	<b>39174000</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>10</b>

Couleur	<b>naturel</b>
Poids (kg)	<b>0,01</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>10</b>
T x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Poids par récipient (kg)	<b>0,10</b>
pdf.information.eanPu	<b>4007228169157</b>

### Palette

Nombre de cartons	<b>336</b>
Nombre de couches	<b>8</b>
L x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 0,83</b>

Carton par étage	<b>42</b>
Poids brut de la palette (kg)	<b>692,00</b>