


dérouleur de tuyaux

boîtier ouvert, pour longueur de tuyau 20 m, pour air comprimé, eau, huile, 30 bar, DN 25

Numéro d'article: 106602



Enrouleurs de tuyaux

pour eau, air comprimé et huile

dérouleur de tuyaux

- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010/7036
- boîtier ouvert
- pour longueur de tuyau 20 m
- pour air comprimé, eau, huile
- 30 bar
- DN 25
- raccordement 1"
- hauteur de construction 700 mm
- le ressort permet 2 niveaux de blocage par tour
- pour fixation murale

Détails techniques

équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	installation	mur
type de boîtier	ouvert	matériau	acier
pour longueur du tuyau	20 m	surface	avec revêtement en plastique
Diamètre intérieur	DN 25	couleur	RAL5010/7036
raccordement	1"	tuyau/câble incl.	non
fluide	air comprimé, eau, huile	fonctionnement	enrouleur de tuya

pression max.	30 bar	Poids	56 kg
hauteur de construction	700 mm		

Accessoires

156837		Plaque de fixation pivotante pour dérouleur de tuyaux, pour dérouleur de tuyaux, pour fixation murale, 165 ° pivotant
--------	--	---

Cela s'adapte aussi ...

501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm