

## Kappes

### bac à bec

RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge

Numéro d'article: 323462

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS WARRANTY



## Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit

bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm
- en polyéthylène en rouge
- transport facile grâce à poignée encastrée renforcée
- tablettes pleines avec renfort grâce à rainures de renfort
- avec porte-étiquettes pour l'inscription
- résistant à la température de -40 à +80 °C
- avec rebord de gerbage gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie



## Détails techniques



type de récipient	bac à bec	gerbable avec rebord gerbage
norme européenne	non	soubassement plein
hauteur	130 mm	fond renforcé par rainures de renfort
largeur	140 mm	poignée poignée encastrée renforcée
profondeur	290 mm	champ d'inscription porte-étiquettes
Profondeur de la tablette	245 mm	convient pour aliments oui
matériau	polyéthylène	plage de température -40 à +80 °C
recyclable	oui	couleur rouge
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	garantie 5 années
convient pour les convoyeurs à r	oui	taille 5 - HxIxP 130x140x290/245 mm
gerbable	oui	Poids 0,32 kg

## Accessoires

101487		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 140 x 245 mm, en transparent
209212		Étiquette pour bac à bec, pour taille 5+6, en transparent
978417		Étiquette pour bac à bec, pour taille 5+6, en blanc

## Cela s'adapte aussi ...

203969		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
215704		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte