

Produktinformation

98 99 15

Werkzeugkoffer "BIG Twin Move RED" Elektro Kompetenz



Sicher ist besser: 47 isolierte Markenwerkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen

- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot; ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- Max. Zuladung: 30 kg
- 38 Liter Fassungsvermögen
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- Metallscharniere
- Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeughäusern
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeughäusern
- Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm
- Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900
- Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten

| Allgemein | |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 98 99 15 |
| EAN | 4003773084341 |
| Gewicht | 15.095 g |
| Reach | Nein |
| RohS | Nein |

| Technische Attribute | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Abmessung Breite außen (innen) | 520 mm (490 mm) |
| Abmessung Höhe außen (innen) | 435 mm (370 mm) |
| Abmessung Tiefe außen (innen) | 290 mm (110 mm) / (100 mm) |

| Klassifikation | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21100100 |
| ETIM 5.0 | EC000181 |
| ETIM 6.0 | EC000181 |
| proficl@ss 6.0 | EAA404c076 |

| Lieferumfang | |
|--------------|---|
| 08 26 145 | 1 x Spitz-Kombizange ⚡ 1000V   |
| 11 06 160 | 1 x Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm ²) ⚡ 1000V  |

| Lieferumfang | |
|--------------|---|
| 70 06 160 | 1 x Seitenschneider ⚠️ 1000V  |
| 87 26 250 | 1 x KNIPEX Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert (2" / 46 mm) ⚠️ 1000V  |
| 95 16 200 | 1 x Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm ²) ⚠️ 1000V |
| 98 00 10 | 1 x Maulschlüssel (10 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 00 13 | 1 x Maulschlüssel (13 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 00 14 | 1 x Maulschlüssel (14 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 00 17 | 1 x Maulschlüssel (17 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 00 19 | 1 x Maulschlüssel (19 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 00 22 | 1 x Maulschlüssel (22 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 01 10 | 1 x Ringschlüssel (10 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 01 13 | 1 x Ringschlüssel (13 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 01 14 | 1 x Ringschlüssel (14 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 01 17 | 1 x Ringschlüssel (17 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 01 19 | 1 x Ringschlüssel (19 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 01 22 | 1 x Ringschlüssel (22 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 20 25 | 1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 20 40 SL | 1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 20 55 SL | 1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 20 65 SL | 1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (6,5 mm) ⚠️ 1000V  |
| 98 24 01 SL | 1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1) ⚠️ 1000V  |
| 98 24 02 SL | 1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2) ⚠️ 1000V  |
| 98 25 01 SL | 1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1) ⚠️ 1000V  |
| 98 25 02 SL | 1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2) ⚠️ 1000V  |

| Lieferumfang | |
|---------------------|--|
| 98 25 02 SLS | 1 x Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2) ⚠ 1000V ⚡ |
| 98 40 | 1 x Quergriff mit Außenvierkant 1/2" ⚠ 1000V ⚡ |
| 98 42 | 1 x Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2" ⚠ 1000V ⚡ |
| 98 45 125 | 1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 45 250 | 1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 10 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (10 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 11 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (11 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 12 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (12 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 13 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (13 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 14 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (14 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 17 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (17 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 19 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (19 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 22 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (22 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 47 24 | 1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (24 mm) ⚠ 1000V ⚡ ⚙ |
| 98 52 | 1 x Kabelmesser ⚠ 1000V |
| 98 53 03 | 1 x Abmantelungsmesser ⚠ 1000V |
| 98 64 02 | 1 x Klammer aus Kunststoff ⚠ 1000V ⚡ |

| Zubehör | |
|----------------|--|
| 98 99 15 LE | Werkzeugkoffer "BIG Twin Move RED" leer, |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten