

KERN


krachtmeter

SAUTER FK 10

behuizing van kunststof, meetbereik
10 N, afleesbaarheid in 0,005 N
stappen

Artikelnummer: 235974

KERN



KERN krachtmeter SAUTER FK 10






- Geschikt voor voor eenvoudige metingen
- behuizing van kunststof
- meetbereik 10 N
- afleesbaarheid in 0,005 N stappen
- meetfrequentie 1000 Hz
- met de functies hold, peak
- draaibare display
- netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
- hoogte x breedte x diepte 35 x 195 x 82 mm

Technische details

type weegschaal	meetapparaat	weegschaal uitrusting	draaibare display
type meetapparaat	krachtmeter	hoogte	35 mm

geschikt voor (gebruik)	eenvoudige metingen	breedte	195 mm
materiaal	kunststof	diepte	82 mm
meetbereik	10 N	WEEE-registratienummer	DE80821200
afleesbaarheid	0,005 N	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
frequentie	1000 Hz	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschalfuncties	hold, peak	gewicht	0,87 kg
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk		

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw