

Scangrip

Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf

MULTILIGHT CONNECT SEARCH

Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 300 - 600 Lumen, Mit Halterung, Haken und Magnet, Abstrahlwinkel 10 / 70 °, Mit Netz-/Akkubetrieb

Artikelnummer: 254542



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf

- Höhe x Länge x Breite 203 x 186 x 79 mm
- Leuchtmittel: LED
- Energieeffizienzklasse G
- Lichtstrom 300 - 600 Lumen
- Mit Halterung, Haken und Magnet
- Leuchtdauer 12 - 24 h
- Abstrahlwinkel 10 / 70 °
- 2-stufig dimmbar
- Im Winkel von 120° verstellbar
- Mit Netz-/Akkubetrieb
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	Halterung, Haken, Magnet
Lampentyp	Arbeitsleuchte mit austauschbarem Leuchtenkopf	Leuchtenkopf Ausführung	Im Winkel von 120° verstellbar
Leuchtmitteltyp	LED	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Energieeffizienzklasse	G	Länge	186 mm
Leuchtdauer	12-24 h	Höhe	203 mm
Lichtstrom	300-600 Lumen	Breite	79 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Abstrahlwinkel	10-70 °	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
Spannungsversorgung	Netz-/Akkubetrieb	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	METABO/CAS	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	5,2 Ah	Gewicht	0,12 kg

Zubehör

254550



Stromversorgung, Geeignet für Arbeits- und Industrieleuchten, Höhe x Breite x Tiefe
72 x 83 x 124 mm