

Scangrip Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen JUST CONNECT DUO

80 Leuchtmittel LED, Lichtstrom 1250
- 2500 Lumen, Abstrahlwinkel 180 °

Artikelnummer: 254549

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen

- Höhe x Länge x Breite 91 x 224 x 78 mm
- 80 Leuchtmittel LED
- Energieeffizienzklasse F
- Lichtstrom 1250 - 2500 Lumen
- Leuchtdauer 4,5 - 9,5 h
- Abstrahlwinkel 180 °
- 2-stufig dimmbar
- Zweiachsig um 360° drehbar
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Leuchtenkopf Ausführung	Zweiachsig um 360° drehbar
Lampentyp	Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar

Leuchtmitteltyp	LED	Länge	224 mm
Leuchtmittel Anzahl	80 Stück	Höhe	91 mm
Energieeffizienzklasse	F	Breite	78 mm
Leuchtdauer	4,5-9,5 h	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Lichtstrom	1250-2500 Lumen	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
dimmbar	ja	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	180 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkutyp	METABO/CAS	Gewicht	0,12 kg
Akkuleistung	5,2 Ah		

Zubehör

254550



Stromversorgung, Geeignet für Arbeits- und Industrieleuchten, Höhe x Breite x Tiefe
72 x 83 x 124 mm