


## TROAX Wandelement für Trennwandsystem Extra

Höhe x Breite 2200 x 300 mm, Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm), aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Artikelnummer: 505655



## TROAX Wandelement für Trennwand-System Extra

### Extra-Ausführung







Wandelement für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 2200 x 300 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 3 mm
- Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau





### Technische Details

|                        |                        |                       |                                      |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Verkehrssicherung      | Sicherheitsausstattung | Drahtstärke           | 3 mm                                 |
| Sicherheitsausstattung | Trennwandsystem        | Stellwand Ausstattung | Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm) |
| Gitterelement          | Wandelement            | Profil                | Vierkantrrohr                        |
| Höhe                   | 2200 mm                | Material              | Stahl                                |
| Breite                 | 300 mm                 | Oberfläche            | lackiert                             |
| Höhe Masche            | 50 mm                  | Farbe                 | staubgrau // RAL7037                 |
| Breite Masche          | 50 mm                  | Gewicht               | 6,81 kg                              |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505662 |  | Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem, Höhe x Breite 800 x 300 mm, Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm), aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau |
| 505694 |  | Stütze für Trennwandsystem, Höhe x Breite 2200 x 40 mm, mit Fußplatte, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau  |
| 505701 |  | Ausgleich-Stäbe, für Gitterwände, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 30 x 20 mm   |
| 505729 |  | Sicherheitsausstattung, für Gitterwände   |
| 505863 |  | Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter   |
| 529985 |  | U-Schiene, für Gitterwände  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 144768 |  | Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel   |
| 210871 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange   |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                   |