

## DALI-LINK - Controle-apparaten

### PD11-DALI-LINK-FLAT



wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 93068

#### Productinformatie

- Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare hoogte
- Voeding via de DALI-bus
- Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-LINK verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus
- Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
- De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-LINK
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds
- Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen
- Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121
- **Toepassingsvoorbeelden:**  
parkeergarages, entree ruimtes, gangen, trappenhuis, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

#### Technische gegevens

**Spanning:** via de DALI Bus, max. 22,5 V DC

**Afmetingen:** Ø 52 x 48 mm



<b>Parametrering:</b>	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)
<b>Nominale stroom:</b>	4 mA
<b>Verbruik:</b>	0,1 W
<b>Detectiebereik:</b>	horizontaal 360° (Plafondmontage)
<b>Reikwijdte:</b>	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
<b>Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:</b>	63 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehoogte
<b>Montagehoogte min./max./aanbevolen:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Beschermingsgraad/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	-25 °C tot +50 °C
<b>Behuizing:</b>	polycarbonaat, UV-bestendig
<b>Aansluiting en kabel:</b>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> voor draad met een massieve kern
<b>Nalooptijd:</b>	1 s - 120 min
<b>Oriëntatieverlichting:</b>	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
<b>Ingestelde helderheidswaarde:</b>	10 - 2500 Lux

## Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD11-DALI-LINK-FLAT-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93068	4007529930685

## Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833	4007529928330
Afdekring PD11	zwart glanzend, overeenkomstig RAL9011	92537	4007529925377
Afdekring PD11	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92692	4007529926923
Vierkant designraam PD11-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92994	4007529929948
Opbouwsokkel PD11	wit	92121	4007529921218



### Afmetingen 93068

### Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit



### Schakelschema