

Han 48HPR Y-connector Female



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	10 40 048 2001
Beschreibung	Han 48HPR Y-connector Female
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/10400482001

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder-Sets
Gehäusebaureihe	Han [®] HPR PYD
Komponente	Komplettsset
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	TC 650
Gehäuseart	Sockelgehäuse

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Baugröße	48 B
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	3x M32
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Lieferumfang	Gehäuse Kontakte Halterahmen Montagedeckel Kabelverschraubung

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	150 mm ²
Eingangsstrom	380 A
Ausgangsstrom	380 A
Bemessungsspannung	2.000 V



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K nach ISO 20653

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)

Normen und Zulassungen

CE	ja
----	----

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	4.030 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140190092
ETIM	EC002636
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)