

-Synergy 21 LED light panel rund 12W - 24V dualweiß V5 CRI>90



kwh/1000h:	13,20
Lumen:	900
Watt:	12,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light V5
Geeignet für den Decken oder Wandeinbau

Leistungsaufnahme: 12Watt
Rahmenfarbe: weiß
Lumenzahl: 75 Lm/W, 900lm
Lichtfarbe: 3000K, CRI>90
Abstrahlwinkel 120°
Schutzklasse: IP40
Arbeitstemperatur: -30° to +50°
Stromzufuhr: Konstantstrom 300mA, 12W, 30-42V, ohne Netzteil, siehe Zubehör
Aussendurchmesser: 180mm
Einbaudurchmesser: 160mm
Höhe: 12,5mm

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 13,2

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120

Merkmal	Wert
Ampere:	0.30
CC oder CV:	CC
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	180*12,5
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	Dual/CCT
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	900
Schutzklasse:	IP40
Volt:	30-42
Gewicht:	0.5 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
140700	Synergy 21 LED light panel rund/square 12W Netzteil V3